



Setzmutter M8
auf beiden Seiten eindrücken

Typenschild
auf Vorderwand oben kleben

= Kontrollmaße => Anz.:

	23974	-	-
a	G24336	05.05.2008	M.Gerlach
b	G28751	05.04.2013	M.Csapla
Ind	G Nr.	Datum	Name

1	KV-Schrank	KVS0-10/SV/BL/L7035AG
2	Montageplatte	575x660x5mm
3	Gehäuse 25S60	2x250x600x235mm (Kundenseitig eingebaut)
4	Normsockel	FP0-10/KS/2BV/L7035AG montiert

3D Modell : S7012284_03_KV_Schrank						
Werkstoff BN	Oberfläche BN	Gewicht/Oberfl.	zul. Abweichung	Konstr.-Maßstab	JEAN MÜLLER	
		0,0 g 0,00 cm ²	DIN ISO 2768 mittel	M %		
Werkstoff			gezeichnet	Freigabe	V5R19SP9	
			Datum	29.05.2012	05.04.2013	
Ersatz für			Name	M.Csapla	M.Csapla	
Bezeichnung					Zeichnungs Nr.	Index
KV Schrank KVS0-10/SV/BL/MPL/FP0-10					S7012284_03	
				Verwendung	Aktiv	
				Netmanagement Belgien	M.Csapla 05.04.2013	