

APJ 63C XL (787 373)



Illustrations sans engagement

Illustrations sans engagement

Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer persönlichen Schutzausrüstung DEHNcare.
Find the right size to get the perfect fit with your DEHNcare personal protective equipment.
Schutzkleidung - So können Sie richtig Maße nehmen (cm) / Protective clothing - How to take your measurements (cm)

A Körpergröße - ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle messen
Body size - without shoes, from the top of your head to the soles of your feet

B Brustumfang - unterhalb der Arme, über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper messen
Chest measurement - measure under your arms around the widest part of your chest

C Bundumfang - ohne Taschen, ringsum die Taille messen
Waistband - measure around your waist with the tape measure snug but not digging in

D Hüftweite - Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Hüfte führen und messen
Hip size - measure with the tape measure around the widest part of the hips

E Schrittweite - innenwärts, vom Schrittbein zum Gesäßschluss messen
Inside leg length - measure from the crotch to the hemline

F Ärmellänge - vom Schultergipfel über Ellenbogen bis Handgelenksnocken messen
Sleeve length - measure from the top of the shoulder over the elbow to the wrist bone

DEHNcare ArcFit HLP 63

Herren - Normalgrößen (cm) / Standard men's sizes (cm)		48	50/52	52/54	56/58	58/60	62/64	64/66
Bestellgröße / Ordering size		S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Körpergröße / Body size		166-175	175-182	175-188	175-190	182-191	184-196	188-200
Brustumfang / Chest measurement		92-102	96-106	104-114	110-120	116-126	122-132	128-138
Bundumfang / Waistband		80-90	84-94	92-102	96-106	104-114	110-120	116-124
Hüftweite / Hip size		107	115	123	131	139	147	155
Schrittweite / Inside leg length		79.5	81.5	83.5	85.5	86.5	87.5	88.5
Ärmellänge / Sleeve length		64	65.5	67	68.5	70	71.5	73

Type	APJ 63C XL
Référence	787 373 NEW
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire)	APC 2
Énergie des arcs flash (W_{arc} ou W_{LBP})	320 kJ
Énergie d'arc flash augmentée (W_{arc} ou W_{LBP}) (conformément au Box Test)	630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	63 cal / cm ²
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	58 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 4
Matériau – Tissu extérieur	modacrylique (46%), viscose HT (22%), viscose FR (18%), para-aramide (12%), agents antistatiques (2%)
Matériau – Doublure / Non-tissé	Doublure : aramide (34%), viscose FR (34%), viscose (32%) / Filet : viscose FR (85%), para-aramide (15%)
Poids superficiel, tissu extérieur	225 g / m ²
Poids superficiel – Doublure / Non-tissé	430 g / m ²
Matériau, fil à coudre	Kevlar (100%)
Norme	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353, ASTM F1959
Couleur	navy blue
Fermeture éclair	rouge
Taille (internationale)	56/58 (XL)
Poids	1,1 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	62033911
GTIN (Numéro EAN)	4013364512351
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.